

Spécifications/fiches signalétiques

UltraVent - Type XS 6-2/3



Numéro d'article

60.73.865

Description

L'UltraVent XS collecte les vapeurs sortantes grâce à sa technologie de condensation. Grâce à cette hotte, il n'est pas nécessaire d'installer un raccordement extérieur ou d'étendre le système d'évacuation de l'air existant. L'installation de la hotte est simple et peut être effectuée ultérieurement.



Usage conforme

Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel. Tout autre type d'utilisation est considéré comme non conforme et dangereux. RATIONAL AG décline toute responsabilité pour les conséquences d'une utilisation non conforme.

Variantes

- 60.73.865: UltraVent XS 6-2/3 E
- 60.73.945: Kit adaptateur Combi-Duo pour UltraVent XS 6-2/3 E (jusqu'à 02/2023)
- 60.73.943: UltraVent XS 6-2/3 E Kit adaptateur Combi-Duo pour UltraVent XS 6-2/3 E (à partir de 02/2023)

Caractéristiques

- Réduit de manière fiable les émanations et les émissions de vapeur, grâce à une puissance d'aspiration optimale
- Filtre à graisse facile à nettoyer (CNS), lavable au lave-vaisselle
- Augmentation automatique de la puissance d'aspiration lors de l'ouverture de la porte de l'enceinte de cuisson

Spécifications techniques

Raccordement :	200-240 V - 1 NAC
Fréquence :	50/60 Hz
Puissance de raccordement :	140-160 W
Intensité (A) :	0,7 A
Puissance absorbée :	280-560 m ³ /h
Bruit de fonctionnement :	52-67 dB(A)

Dimensions et poids

Largeur (L):	657 mm
Hauteur (H):	250 mm
Profondeur (P):	583 mm
Poids:	30 kg

Matériau

Acier inoxydable (CNS 1.4301/AISI 304)

Spécifications/fiches signalétiques

UltraVent - Type XS 6-2/3



Remarque

- Grâce à l'effet de condensation de la hotte de condensation UltraVent ou UltraVent Plus permet de réduire l'apport et l'évacuation d'air nécessaires pour les appareils iCombi. Vous trouverez des informations concrètes dans le manuel du cuisiniste RATIONAL. Il convient de respecter les normes et dispositions locales en vigueur relatives aux systèmes de ventilation de locaux
- La hotte à condensation peut être utilisée pour les appareils munis d'une porte avec ferrage à droite et à gauche. Les éléments inclus dans la livraison permettent de monter les deux types de variantes
- Ne pas utiliser avec VarioSmoker
- Nous recommandons de respecter un espace libre d'au moins 250 mm au-dessus de tous les appareils et installations en Combi-Duo équipés d'une hotte UltraVent ou UltraVent Plus

Homologations




Spécifications/fiches signalétiques


UltraVent - Type XS 6-2/3




Vorderansicht
Front view
Vue de face




Seitenansicht
Side view
Vue de côté



Rückansicht
Back view
Vue arrière



Draufsicht
Top view
Vue de dessus



Information/Informations/Information		Accessories/Accessoirs/Accessoires	
Zeichnungsausdruck unterliegt nicht dem Urheberrecht. Printed drawing is not automatically updated! La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		UltraVent CP- CHP XS 6-23 (last or next)	
RATINAL AG 2019		30.09.2019	
RATINAL AG 2019		RATINAL AG 2019	
RATINAL AG 2019		1:1	
RATINAL AG 2019		mm (inch)	
RATINAL AG 2019		1	
RATINAL AG 2019		2	
RATINAL AG 2019		3	
RATINAL AG 2019		4	
RATINAL AG 2019		5	
RATINAL AG 2019		6	
RATINAL AG 2019		7	
RATINAL AG 2019		8	