

Specyfikacje przetargów / karty danych

UltraVent - type XS 6-2/3



Numer artykułu

60.73.865

Opis

Okap UltraVent XS wiąże wytwarzane opary dzięki technologii kondensacyjnej. Przyłącze zewnętrzne lub rozszerzenie dotychczasowej instalacji wentylacyjnej nie jest dla tego okapu konieczne. Montaż okapu jest prosty i może być przeprowadzony w każdej chwili, także w formie doposażenia.



Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Z tego urządzenia można korzystać wyłącznie w celach komercyjnych, np. w kuchniach restauracyjnych, kuchniach dużych, przemysłowych w szpitalach, w szkołach oraz sklepach mięsnych. Każdy inny rodzaj użytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem i niebezpieczny. RATIONAL AG nie przejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Warianty

- 60.73.865: UltraVent XS 6-2/3 E Combi-Duo
- 60.73.945: Zestaw adaptacyjny Combi-Duo UltraVent XS 6-2/3 E (do 02/2023)
- 60.73.943: UltraVent XS 6-2/3 E + Zestaw adaptacyjny Combi-Duo UltraVent XS 6-2/3 E (od 02/2023)

Cechy

- Dzięki dużej wydajności odsysania niezawodnie redukuje wydostający się dym i opary
- Łatwy do czyszczenia filtr tłuszczu (CNS), możliwość mycia w zmywarkach
- Automatyczne zwiększanie siły odsysania po otwarciu drzwi komory

Specyfikacje techniczne

Przyłącze:	200-240 V - 1 NAC
Częstotliwość:	50/60 Hz
Moc przyłączeniowa:	140-160 W
Pobór prądu (A):	0,7 A
Moc odsysania:	280-560 m ³ /h
Poziom hałasu eksploatacyjnego:	52-67 dB(A)

Wymiary i masa

Szerokość (Szer.):	657 mm
Wysokość (Wys.):	250 mm
Głębokość (Gl.):	583 mm
Masa:	30 kg

Materiał

Stal nierdzewna (CNS 1.4301/AISI 304)

Specyfikacje przetargów / karty danych

UltraVent - type XS 6-2/3



Wskazówka

- Dzięki działaniu kondensacyjnemu okapu kondensacyjnego UltraVent lub UltraVent Plus można zmniejszyć ilość wymaganego powietrza nawiewanego i wywiewanego w urządzeniach iCombi. Konkretnie informacje można znaleźć w podręczniku dla projektantów RATIONAL. Należy przestrzegać lokalnych norm i przepisów dotyczących instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
- Z okapu kondensacyjnego UltraVent/ UltraVent Plus XS można korzystać w urządzeniach z drzwiami lewymi i prawymi Zestaw zawiera możliwość montażu dla obu wariantów.
- Nie należy używać z VarioSmoker
- Przy wszystkich urządzeniach i konfiguracjach Combi-Duo instalowanych z okapem UltraVent lub UltraVent Plus, zalecamy odstęp powyżej okapu wynoszący minimum 250 mm

Homologacje




Specyfikacje przetargów / karty danych


UltraVent - type XS 6-2/3




Vorderansicht
Front view
Vue de face




Seitenansicht
Side view
Vue de côté



Rückansicht
Back view
Vue arrière



Draufsicht
Top view
Vue de dessus



Information/Informations/Informations		Accessories/Accessoires/Accessoires	
Zachowajcie proszę uwagę! Please pay attention! Printed drawing is not automatically updated! La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		UltraVent CP- CMP XS 6-23	
Rational AG		RATIONAL AG	
Date of issue/Date de sortie		30.09.2019	
Revision/Version/Version		1.1	
Drawing/Plan/Plan		mm (inch)	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	